



# Basamento versione „waterproof” con cella di carico in acciaio inox H315.60/150.HR4.K

WP-124-1068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |                    |
|---|--------------------|
| Portata massima [Max]                     | 60 / 150 kg        |
| Portata minima [Min]                      | 400 g              |
| Divisione [d]                             | 20 / 50 g          |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 / 50 g          |
| Campo di tara                             | -150 kg            |
| Classe OIML                               | III                |
| Parametri fisici                          |                    |
| Display                                   | 4,3" LCD (backlit) |

| Parametri fisici               |   |
|--------------------------------|---|
| Lunghezza del cavo             | 2,5 m   |
| Dimensione piatto              | 500×500 mm  |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 610×610×330 mm  |
| Peso net                       | 23,5 kg   |
| Peso lordo                     | 25,8 kg   |
| Costruzione                    |   |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Costruzione                    | Stainless steel AISI316   |
| Interfaccia di comunicazione   |   |
| Interfaccia                    | RS232, USB  |
| Interfacce opzionali           | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA         |
| Parametri elettrici            |   |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Alimentatore opzionale         | internal rechargeable battery   |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h  |
| Environmental conditions       |   |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C  |
| Temperatura di stoccaggio      | -25 – +70 °C  |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation  |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Tavoli antivibranti  
 Display  
 Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Alimentatore

Convertitore RS 232 – Ethernet  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuata  
 Banco a rulli  
 Cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

