



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,HKN

Letture di codice a barre PM9501-433RBK20



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Costruzione | |
|---------------------------------|----------------|
| Punteggio IP | IP 65 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232 |
| Environmental conditions | |
| Temperatura di lavoro | -20 ÷ +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ÷ +70 °C |
| Parametri fisici | |
| Device dimensions | 212×110×74 mm |
| Resistenza della goccia [m]: | 2 |
| Codice a barre operativo: | 1D, 2D, Postal |
| Tecnologia di lettura: | Imager 2D |
| Codice contrasto richiesto [%]: | 15 |

Parametri metrologici

Umidità ambiente ammessa [%]:

0% ÷ 95%

Compatibile con

Moduli MUYA

Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilance multifunzione HX7 HR
Microbalance XA 5Y.M.A.P
Bilance multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance multifunzione C32
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Bilance di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilance multifunzione in acciaio inox TMX H
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY
AS X7 Bilancia analitica
Bilance di precisione PS X2
Bilance analitiche AS X2 PLUS
Bilance multifunzione TMX
Microbalance XA 5Y.M.A
Bilance di precisione PS R2
Bilance di precisione WLC X7
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Terminale di pesata PUE CY10
Bilance multifunzione CY10
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Bilance multifunzione HY 10
Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilance di precisione C32.PM
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP

Bilance automatiche per la taratura delle pipette
Bilance multifunzione HX7
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso
HX7.4 H/Z
Bilance di precisione PS X7
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY
Bilance analitiche XA 5Y.A
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS 5Y
Bilance di precisione PS R2.H
Bilance per controllo PGC HY10.H
Bilance di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilance di precisione WLY
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Microbalance MYA 5Y
Bilance di precisione PS R1
Bilance analitiche XA 5Y
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Terminale di pesata PUE 5
Bilance di precisione PS 5Y
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Microbalance XA 5Y.M
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS R1 PLUS
Bilancia a piattaforma waterproof H315 H
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Microbalance XA 5Y.M.A.S