



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,HLX

Epson TM-T20III (USB + SERIAL)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

This is the first receipt printer of RADWAG production.

We offer two models which differ in terms of communication interfaces:

RTP-RU80 – RS 232* and USB, RTP-UEW80 – USB, Ethernet and Wi-Fi. The printers communicate with all RADWAG laboratory balances and industry scales. Their connection and configuration is intuitively easy and takes barely few moments (Plug and Play). Communication via Wi-Fi enables remote printing. The printers are equipped with a paper cutter ensuring operation ergonomics.

The set includes: RTP-RU80: printer; power supply; cable with a plug of European standard, type C or E/F; USB cable; RS232 cable, female/ male; 80 mm thermal paper, 1 roll; RTP-UEW80: printer; power supply; cable with a plug of European standard, type C or E/F; USB cable; 80 mm thermal paper, 1 roll.

*RS 232 port comes in a female version

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Wägemodule MAS1
Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Waagen PS X2 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Feuchtebestimmer MA X2.A
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaagen C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Automatisches Gerät zur Mehrkanal-Pipettenkalibrierung
Feuchtebestimmer MA X7.A
Personenwaage C315.O
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Palettenwaagen C315.4P

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Präzisionswaage PS R2.H
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage WTC
Staubschuttschrank für Drucker
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE 5
Präzisionswaage PS 5Y
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Dynamische Waagen DWM
Stuhlwaage C315.K
Rollenwaagen
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffahrbettenwaage C315.8B