



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,HLX

Epson TM-T20III (USB + SERIAL)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Pierwsza drukarka paragonowa produkcji RADWAG

Występuje w dwóch wariantach, które różnią się od siebie posiadanymi interfejsami komunikacyjnymi:

drukarka RTP-RU80 – RS 232* i USB, drukarka RTP-UEW80 – USB, Ethernet i Wi-Fi. Drukarki współpracują ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi RADWAG. Ich podłączenie i skonfigurowanie jest intuicyjnie proste i trwa chwilę (Plug and Play), a komunikacja poprzez Wi-Fi umożliwia zdalne drukowanie. Drukarki posiadają obcinarkę papieru, która zapewnia ergonomię pracy.

Zestaw zawiera: RTP-RU80: drukarka, zasilacz, przewód zasilający z wtyczką europejską typ C lub E/F, przewód USB, przewód RS232 żeński/ męski, 1 rolka papieru termicznego o szerokości 80 mm, RTP-UEW80: drukarka, zasilacz, przewód zasilający z wtyczką europejską typ C lub E/F, przewód USB, 1 rolka papieru termicznego o szerokości 80 mm.

*Gniazdo RS 232 występuje w wersji żeńskiej.

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Wagosuszarka MA X7.IC.A
Moduły MAS1
Mikrowaga XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32
Wagosuszarka MA 5Y
Waga platformowa C315
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wagi WLY do KTP
Wagosuszarka MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Waga analityczna AS X2 PLUS
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wagi PS X2 do KTP
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wagosuszarka MA X2.A
Waga wielofunkcyjna HY10
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębianą H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Automat do kalibracji pipet wielokanałowych
Wagosuszarka MA X7.A
Waga osobowa C315.O
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagi paletowe C315.4P

Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Waga analityczna AS 5Y
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Waga precyzyjna PS R2.H
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna WTC
Szafki przeciwpyłowe do drukarek
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Wagi kolejkowe H315 2K
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Wagosuszarki MA X2.A
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Przewód USB (waga – drukarka)
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE 5
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagosuszarka PMV 5Y
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wagi dynamiczne DWM
Waga krzeselkowa C315.K
Wagi rolkowe
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Waga łózkowa najazdowa C315.8B