



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,HN8](http://radwag.com/fr/info,w1,HN8)

# Balance multifonctionnelle CY10.15/30.C2.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	15/30 kg
Capacité minimale [Min]	100 g

Paramètres métrologiques	
Précision de lecture	5/10 g
Échelon de légalisation [e]	5 g
Étendue de tare	-30 kg
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	400×500 mm
Dimensions de colis	720×620×210 mm
Masse nette	12,1 kg
Masse brute	14,1 kg
Longueur de câble	2,5 m
Multi - étendue	Oui
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
Platesformes en acier pulvérisé  
Tag RFID  
Alimentateurs  
Modules de plateforme supplémentaires  
Platesformes en acier pulvérisé  
Modules complémentaires

Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d étiquettes  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteur d'empreintes digitales  
Convertisseur RS 232 – USB  
Imprimante de tickets de caisse

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

