



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,HN8

# CY10.15/30.C2.K.M3 Bilance multifunzione



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	15/30 kg
Pesata minima	100 g

<b>Parametri metrologici</b>	
Accuratezza	5/10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 g
Intervallo di tara	-30 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Classe OIML	III
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	400×500 mm
Dimensioni del pacco	720×620×210 mm
Peso netto	12,1 kg
Peso lordo	14,1 kg
Lunghezza del cavo	2,5 m
Multi scala	YES
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
<b>Caratteristiche operative</b>	
Numero massimo di piattaforme	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Capottina protettiva per bilance

Letture di codici a barre

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Letture di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

