



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,HOL

Dynamische Waage DWT/RC 150/HYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	150 kg
Min. Belastung	1 kg
Zifferschritt [d]	50 g
Tarierbereich	-150 kg
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Höhe Wägeplattform	800 ±50 mm (andere Höhe auf Kundenbestellung)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66/67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Geschwindigkeit Förderband	0,1 - 0,5 m/s



Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Barcodescanner

Etikettendrucker

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]