



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,HOL](http://radwag.com/fr/info,w1,HOL)

# Balance dynamique DWT/RC 150/HYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Capacité minimale [Min]	1 kg
Précision de lecture	50 g
Étendue de tare	-150 kg
<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Hauteur de plate-forme de balance	800 ± 50 mm (autres dimensions possibles pour une demande spéciale des clients)
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 67
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
<b>Utilitaire features</b>	
Vitesse de convoyeur	0,1 – 0,5 m/s



## Accessoires

Afficheurs  
Lecteurs de cartes à transpondeur  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes  
Claviers, manipulateurs  
Imprimante de tickets de caisse  
Câble USB (balance – imprimante)

## Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]