



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,HOL](http://radwag.com/pl/info,w1,HOL)

## Waga dynamiczna DWT/RC 150/HYF



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Obciążenie maksymalne [Max]	150 kg
Obciążenie minimalne [Min]	1 kg
Dokładność odczytu [d]	50 g
Zakres tary	-150 kg
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ± 50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 66 / 67
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
<b>Cechy użytkowe</b>	
Prędkość przenośnika	0,1 – 0,5 m/s



## Akcesoria

Wyświetlacze  
Czytniki kart transponderowych  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Przewody RS 232, RS 485  
Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet  
Przyciski sterujące  
Drukarki paragonowe  
Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]