



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,HWC

MA 50.R.NS Nem Tayin Cihazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content
analysis



Dry mass determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	50 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-50 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune aęırlıęı	50 g
Isıtma modülu	metal ısıtıcı
Nem tekrarlanabilirlik	$\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluęu	0,001 %
Kurutma sıcaklıęı aralıęı	Max 160 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	LCD (aydınlatma ile)
Maksimum numune ykseklık	20 mm
Tartım kefi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları	476x381x346 mm
Net aęırlık	4,8 kg
Brt aęırlık	6,3 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaęı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
G tknetimi	4 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
SOP - Metrolojik testler	
Aęırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı baęlı olarak)
Aęırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı baęlı olarak)
Kurutma sıcaklıęı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baęlı olarak (tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluęu kontrol	sertifikalı MV Test kiti
Kurutma sıcaklıęı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deęerler (tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Nem Tayin Cihazı aksesuarları
Barkod okuyucu

Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

