



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,HY8

Yüksek Çözünürlüklü Platformlar PL.16.HRP.H.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	5 / 10 / 16 kg
Minimum yük [Min]	10 / 20 / 40 g
Ön yük	4 kg
Okuma up doğruluğu [d]	0,5 / 1 / 2 g
Dara aralığı	-16 kg
Tekrarlanabilirlik	0,15 / 0,3 / 0,6 g
Doğrusallık	±0,5 / ±1 / ±2 g
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	internal (automatic)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66/67
Konstrüksiyon	aluminum
Tartım kefesi	Stainless steel AISI304

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	15% ÷ 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	360×280 mm
Cihaz boyutları	360×313×170 mm
Ambalaj boyutları	560×473×360 mm
Net ağırlık	18,7 kg



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - Ethernet)
Antivibrasyon masaları
PUE 7.1 tartım terminali
RS 232, RS 485 cables
Giriş/Çıkış kabloları



Güç Bankaları
PUE HY10 tartım terminali
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı
RS 232 – USB Converter

Yazılım



• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Cihaz boyutları



PL.16 - 32.HRP.H



PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm