



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,l25

MAS 220 Tartım Modülü

WX-016-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg
Ön yük	22 g
Okuma için ırululuęu [d]	0,1 mg
Dara aralıęı	-220 g
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doęrusallık	±0,2 mg
Kararlılık süresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-B

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø42 mm

Cihaz boyutları 175×236×105 mm

Ambalaj boyutları 515×340×295 mm

Net ağırlık 3 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Profesyonel tartım masaları
RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

