



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,l48

THB P PRO Sensör



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Temperature readability [d]	0,001 °C
Temperature measurement accuracy	± 0,1 °C (+5 °C – +45 °C) °C
Measured pressure range	300 – 1250 hPa
Pressure readability [d]	0,001 hPa
Pressure measurement accuracy	±0,5 hPa
Measured humidity range	0 – 100 %
Operating temperature	+5 – +45 °C
Humidity readability [d]	0,01 %
Humidity measurement accuracy	± 1 % RH (20 % – 70 %, +20 °C – +50 °C)
Haberleşme arayüzü	USB 2.0
Vibrations detection	EVET
Air density determination	EVET
Measured temperature range	0 – +50 °C
Fiziksel parametreler	
Net ağırlık	260 g
Brüt ağırlık	400 g



İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
UYA 5Y Ultra mikro teraziler
AS 5Y Analitik Teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
PUK için PS 5Y terazileri
AKM-2 Otomatik kütle komparatör
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F
UMA Otomatik kütle komparatör
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör

Yoğunluk ölçümü için komparatörler
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
PS 5Y Hassas Teraziler
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
XA 5Y.M Mikro Teraziler
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

Yazılım

• THB-R [WX-010-0122]