



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,l40

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 600 H6, Stahl pulverbeschichtet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

| | |
|------------|------------|
| Waagschale | 800×800 mm |
|------------|------------|



Kompatibel mit

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Plattformwaage
 H315 4H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Plattformwaage
 H315 4C