



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,l40](https://radwag.com/pl/info,w1,l40)

## Rama do zagłębienia wagi 600 H6 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	800×800 mm
---------------	------------



### Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Waga platformowa H315 4C