



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,l5H

Platforma PL/4N/1500/H4.LD

WX-009-0250



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne


| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1500 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 500 g |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 69 |
| Konstrukcja | Stal nierdzewna AISI304 |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiar szalki | 1500×1500 mm |
| Wysokość platformy wagowej | 77 mm |

Dokładność odczytu - wartość oczekiwana, zależna od parametrów zastosowanego przetwornika pomiarowego.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wymiary urządzenia



| Model | Max | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H |
|---------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| PL/4N/150/H1 | 150 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| PL/4N/300/H1 | 300 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| PL/4N/600/H1 | 600 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| PL/4N/150/H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H2 | 300 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/600/H2 | 600 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/1500/H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H3 | 300 kg | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/600/H3 | 600 kg | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/1500/H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/300/H4 | 300 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/600/H4 | 600 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/1500/H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |