



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,l81

La cámara de pesaje para filtros MYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

La cámara MYF para pesaje de los filtros se caracteriza por un alto grado de hermeticidad, y un gran platillo perforado permite el pesaje preciso de filtros de varios tamaños (máx. $\varnothing 100$). Está fabricado en acero inoxidable resistente a productos químicos, decoloración y ralladuras. El innovador sistema de desmontaje de la cámara facilita la limpieza. La cubierta superior de la cámara tiene una abertura acristalada, gracias a la cual el usuario tiene la oportunidad de asegurarse de que al cerrar la cámara el filtro no haya cambiado de posición.

La cámara de pesaje de filtro se puede utilizar en el microbalanza MYA 5Y y ultra-microbalanza UYA 5Y después de desmontar la cámara de pesaje tradicional. Al realizar un pedido para la cámara de pesaje de filtro MYF especifique el número de serie de su balanza. La sustitución de la cámara estándar por una cámara filtrante específica sólo puede ser realizada por un servicio RADWAG autorizado.

Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Ultra-Microbalanza UYA 5Y

Microbalanza MYA 5Y

