
























More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,l9C

# Báscula multifuncional CY10.1,5.F1.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Autotest
-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Procedimientos GLP
-  Pesaje de animales
-  Calibración de pipetas
-  Corrección de la densidad del aire
-  Determinación de la densidad
-  Pesaje diferencial
-  Monitoreo de las condiciones ambientales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Memoria Alibi
-  Wi-Fi

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	1,5 kg
Minima capacidad	10 g

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Legibilidad [d]	0,5 g
División de legalización [e]	0,5 g
Rango de tara	-1,5 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,05 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Clase OIML	III
<b>Parámetros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje	570×390×170 mm
Masa neta	6,3 kg
Masa bruta	7,1 kg
Longitud del cable	1 m
Multirangos	SI
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parámetros eléctricos</b>	
Alimentación	12÷15V DC
Consumo de energía	1A
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ÷ +70 °C
<b>Características utilidades</b>	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accesorios

MediaBox  
Plataforma de acero pintada en polvo  
Etiqueta RFID  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma

Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
Impresoras de etiquetas  
Cables RS 232, RS 485  
Lector de huellas dactilares

Plataforma de acero pintada en polvo  
Módulos adicionales  
Plataforma en chasis de plástico

Convertidor RS 232 a USB  
Impresoras de recibos

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

