
























More information on the website
radwag.com/es/info,w1,l9C

Báscula multifuncional CY10.1,5.F1.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Autotest
-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Procedimientos GLP
-  Pesaje de animales
-  Calibración de pipetas
-  Corrección de la densidad del aire
-  Determinación de la densidad
-  Pesaje diferencial
-  Monitoreo de las condiciones ambientales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Memoria Alibi
-  Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	1,5 kg
Minima capacidad	10 g

Parámetros metrológicos	
Legibilidad [d]	0,5 g
División de legalización [e]	0,5 g
Rango de tara	-1,5 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,05 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje	570×390×170 mm
Masa neta	6,3 kg
Masa bruta	7,1 kg
Longitud del cable	1 m
Multirangos	SI
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	12÷15V DC
Consumo de energía	1A
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ÷ +70 °C
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accesorios

MediaBox
 Plataforma de acero pintada en polvo
 Etiqueta RFID
 Adaptadores de corriente
 Módulos adicionales de la plataforma

Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Impresoras de etiquetas
 Cables RS 232, RS 485
 Lector de huellas dactilares

Plataforma de acero pintada en polvo
Módulos adicionales
Plataforma en chasis de plástico

Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos

Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

