



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,IEQ

C32.60.PM.1 Hassas Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 kg
Minimum yük [Min]	10 g
Ön yük	6 kg
Okuma up doğruluğu [d]	1 g
Yasallaştırma birimi [e]	1 g
Dara aralığı	-60 kg

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (USP)	820 g
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,8 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,41 g
Doğrusallık	±3 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manualny
Display	5" graphic colour
Tartım kefi boyutları	400x500 mm
Ambalaj boyutları	710x610x240 mm
Net ağırlık	22 kg
Brüt ağırlık	25,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Display
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucu
Under-pan weighing

RS 232, RS 485 cables
Display
Display
Tartım terminalleri için tutucular
Ek modüller
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

