













More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,IFU

# Bilancia CY10.3/6.D2.K.M3.CPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	3 / 6 kg
Portata minima [Min]	20 / 40 g
Divisione [d]	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 / 2 g
Campo di tara	-6 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	195×195 mm
Dimensioni del pacco	500×310×150 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12 – 15 V DC
Consumo di energia	1 A
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter  
 Stampanti di ricevu  
 Stampanti di ricevu

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions

