



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,IKY

Bilancia WLY 0,6/1,2.D2.CPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|--------------|
| Portata massima [Max] | 0,6 / 1,2 kg |
| Portata minima [Min] | 5 g |
| Divisione [d] | 0,1 / 0,2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 0,1 / 0,2 g |
| Campo di tara | -1,2 kg |
| Ripetibilita | 0,1 / 0,2 g |

| Parametri metrologici | |
|------------------------------|---|
| Linearità | ±0,1 / 0,2 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | II |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | semi-automatic – LevelSENSING |
| Display | 5,7" Resistive Color Touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 195×195 mm |
| Dimensioni del pacco | 530×310×150 mm |
| Peso netto | 2,7 kg |
| Peso lordo | 3,6 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Lettore di tessere transponder

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Lettore di codici a barre

Pesatura sottopensile

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Moduli aggiuntivi

Display

cavi IN/OUT

Tastiera, interruttori esterni

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevu

Pesi standard F1 - cilindrici, set

AP2-1 Power loop output

Cavo seriale RS 232, RS 485

Moduli aggiuntivi della piattaforma

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• E2R PGC [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions



F1 version



D2 version



C2 version

