



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,INP

Bilancia di precisione WLC 0.6.X2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	0,6 kg
Accuratezza	0,01 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-0,6 kg

Parametri metrologici	
Ripetibilita	0,008 g
Linearita	±0,03 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic color touchscreen
Componenti del kit	Balance, weighing pan, weighing pan shield, grounding bumper ×1, bumper ×3, power supply.
Dimensioni del piatto di pesata	128×128 mm
Dimensioni del pacco	430×270×190 mm
Peso netto	2,2 kg
Peso lordo	2,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Components and software	
Capacita del database	7
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Contenitore per stoccaggio balance
 Tavoli antivibranti
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 cavo USB (connessione balance - stampanti)
 Lettore di codici a barre
 Under-pan weighing
 Anti-draft Chamber for balances with a weighing pan 128×128mm
 Cavo seriale RS 232, RS 485


Display
 Schermo di protezione
 Stampanti di ricevuta
 Capottina protettiva per balance
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per balance
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter

Software



• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]

• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]



Device dimensions



WLC X2, d = 0.001 mg



WLC X2, d = 0.01 mg



WLC X2, d = 0.1 mg

