




















More information on the website
radwag.com/es/info,w1,IOH

Balanza WPY 1,5/3.D2.CCE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Dosificación
-  Etiquetado
-  Indicador más/menos
-  Desviaciones porcentuales
-  Suma de pesajes
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Pesaje de animales
-  Pesaje diferencial
-  Control de productos envasados
-  Memoria Alibi

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|-------------------------|------------|
| Maxima capacidad [Max] | 1,5 / 3 kg |
| Minima capacidad | 10 / 20 g |
| Legibilidad [d] | 0,5 / 1 g |
| Rango de tara | -3 kg |
| Clase OIML | III |

| Parámetros físicos | |
|---------------------------|---|
| Pantalla | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Dimensión de platillo | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje | 530×310×150 mm |
| Dimensiones de embalaje | 530×310×150 mm |
| Dimensiones de embalaje | 530×310×150 mm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| Parámetros electricos | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | -10 ÷ +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% ÷ 85% RH sin condensación |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Lector de tarjetas transpondedor
 Adaptadores de corriente
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Escáner de códigos de barra
 Cables RS 232, RS 485
 Impresoras de etiquetas
 Pantallas
 Cables Entradas/Salidas

Teclado, manipuladores
 Soportes, brazos
 Impresoras de recibos
 Pesas de clase F1 - cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
 Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Cables RS 232, RS 485
 Módulos adicionales de la plataforma
 Convertidor RS 232 a USB
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- E2R CCE [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]