



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,ITE

Piattaforma PLC/4/1500/C8/9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|---------------------------------|-----------------|
| Capacità massima [Max] | 1500 kg |
| Accuratezza | 500 g |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | mild steel St3S |
| Parametri fisici | |
| Dimensioni del piatto di pesata | 1200×1500 mm |
| Altezza della piattaforma | 120 ±10 mm |



Accessori

Terminale di pesata PUE CY10
Bilance multifunzione CY10
Terminale di pesata PUE 5
Bilance di precisione CY10
Terminale di pesata PUE C32

Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Terminale di pesata PUE C315
Terminale di pesata PUE HY10
Terminale di pesata PUE H315

Device dimensions



| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z
 PL/4/H7/Z
 PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z
 PL/4/H9/Z
 PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z