



GT105k-12/Z Termometro di controllo



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il termometro di controllo è progettato per lavorare in cooperazione con le termobilance RADWAG. Permette di misurare la temperatura di essiccazione utilizzando un sensore con cavo di collegamento premontato. La serie GT105k-12 garantisce una struttura a tenuta d'acqua (waterproof) e la funzione di autospegnimento per preservare la vita delle batterie. Viene alimentato con tre batterie da 1,5V (LR44). È disponibile come opzione una versione fornita con certificato di calibrazione.

Compatibile con

Termobilance MA X7.IC.A
Termobilance MA 5Y
Termobilance MA X2.IC.A
Termobilance MA X2.A

Termobilance MA X7.A
Termobilance MA 5Y.IC
Termobilance MA R