



Termometr kontrolny GT105k-12/Z

WX-003-0016



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Termometr przeznaczony do wagosuszarek.

Umożliwia pomiar temperatury za pomocą czujnika na kablu.

Termometr ma w pełni wodoszczelną obudowę oraz funkcję automatycznego wyłączenia, która uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii. Zasilanie bateryjne 3 x 1.5V (LR44).

Opcjonalnie oferujemy świadectwo wzorcowania termometru.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A

Wagosuszarka MA 5Y

Wagosuszarki MA X2.IC.A

Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A

Wagosuszarka MA 5Y.IC

Wagosuszarka MA R