



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,IVG

# HX5.EX-1.6.HR3 Tek Yük Hücreli Platform Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Maksimum yük [Max]       | 6 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 40 g  |
| Okuma için doğruluğu [d] | 2 g   |
| Dara aralığı             | -6 kg |
| OIML sınıfı              | III   |

### Fiziksel parametreler

|         |                  |
|---------|------------------|
| Display | 5" grafik renkli |
|---------|------------------|

| Fiziksel parametreler   |   |
|-------------------------|---|
| Kablo uzunluğu          | 2,5 m   |
| Tartım kefesi boyutları | 410×410 mm  |
| Ambalaj boyutları       | 670×510×330 mm                                      |
| Net ağırlık             | 17,3 kg   |
| Brüt ağırlık            | 20 kg   |
| Konstrüksiyon           |   |
| IP Sınıfı               | IP 68 konstrüksiyon, IP 66 / 68 terminal            |
| Konstrüksiyon           | Paslanmaz çelik AISI316                             |
| Tartım kefesi           | Paslanmaz çelik AISI316                             |
| Sertifikasyon ATEX      | II 2G Ex ib IIC T4 Gb<br>II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Sertifikasyon IECEx     | Ex ib IIC T4 Gb<br>Ex ib IIIC T135°C Db             |
| İndikatör               | PUE HX5.EX-1  |
| Haberleşme arayüzler    |   |
| Haberleşme arayüzü      | 2×RS232, RS485                                      |
| Elektrik parametreleri  |   |
| Güç kaynağı             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                             |
| Maksimum güç tüketimi   | 15 W  |
| Çevresel koşullar       |   |
| Çalıştırma sıcaklığı    | -10 – +40 °C  |
| Atmosferik nem          | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                         |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Haberleşme modülü  
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)


- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



## Cihaz boyutları

| Scale type     | A1  | A2  | B     |
|----------------|-----|-----|-------|
| HX5.EX-1.HR2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX5.EX-1.HR3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX5.EX-1.HR4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR5   | 600 | 600 | 155±5 |

Dimensions in mm



PUE HX5.EX-1



Platform H