













More information on the website
radwag.com/es/info,w1,IX1

Balanza CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.CCE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Sensores infrarrojos
-  Pesaje de animales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	0,6 / 1,5 kg
Minima capacidad	4 / 10 g
Legibilidad [d]	0,2 / 0,5 g
División de legalización [e]	0,2 / 0,5 g
Rango de tara	-1,5 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	195×195 mm
Dimensiones de embalaje	500×310×150 mm
Masa neta	3,7 kg
Masa bruta	4,6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	12 – 15 V DC
Consumo de energía	1 A
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accesorios

MediaBox
 Plataformas de acero pintada en polvo
 Etiqueta RFID
 Adaptadores de corriente
 Módulos adicionales de la plataforma
 Plataformas de acero pintada en polvo
 Módulos adicionales
 Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Impresoras de etiquetas
 Cables RS 232, RS 485
 Lector de huellas dactilares
 Convertidor RS 232 a USB
 Impresoras de recibos
 Impresoras de recibos

Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- E2R CCE [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensiones de aparato

