



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,IX1

# Balance CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.CPP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	0,6 / 1,5 kg
Capacité minimale [Min]	4 / 10 g
Précision de lecture	0,2 / 0,5 g
Échelon de légalisation [e]	0,2 / 0,5 g
Étendue de tare	-1,5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis	500×310×150 mm
Masse nette	3,7 kg
Masse brute	4,6 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-25 – +70 °C
Multi - étendue	Oui
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Tag RFID  
 Alimentateurs  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Modules complémentaires  
 Platesformes dans les boîtiers en plastique

Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Imprimantes d'étiquettes  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Convertisseur RS 232 – USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Imprimante de tickets de caisse

## Software

• E2R Pesages [WX-010-0099]  
 • E2R Registre [WX-010-0038]

• E2R CPP [WX-010-0051]  
 • RAD Key [WX-010-0005]

## Dimensions d'appareil

