



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,IX1


# Bilancia CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.CPC

WK-312-1008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max]	0,6 / 1,5 kg
Portata minima [Min]	4 / 10 g
Divisione [d]	0,2 / 0,5 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,2 / 0,5 g
Campo di tara	-1,5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	195×195 mm
Dimensioni del pacco	500×310×150 mm
Peso net	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter  
 Stampanti di ricevuta  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R PGC [WX-010-0051]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions

