



# Waga CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.KTP

WK-312-1008

More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,lX1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrząsk maksymalnego wskazania



Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt



Statystyczna kontrola jakości



Kontrola Towarów Paczkowanych



Wi-Fi

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	0,6 / 1,5 kg
Obciążenie minimalne [Min]	4 / 10 g
Dokładność odczytu [d]	0,2 / 0,5 g
Działka legalizacyjna [e]	0,2 / 0,5 g
Zakres tary	-1,5 kg
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	zewnętrzna

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	195×195 mm
Wymiary opakowania	500×310×150 mm
Masa netto	3,7 kg
Masa brutto	4,6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Metal + ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wielozakresowość	Tak
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	max.2

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox

Platformy stalowe malowane proszkowo

Tagi RFID

Zasilacze

Moduły dodatkowych platform

Platformy stalowe malowane proszkowo

Moduły dodatkowe

Platformy w obudowie plastikowej

Ostonki ochronne do wag

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przewody RS 232, RS 485

Czytnik linii papilarnych

Konwerter RS 232 - USB

Drukarki paragonowe

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]

• E2R Ewidencja [WX-010-0038]

• E2R KTP [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

## Wymiary urządzenia

