



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,IXE](http://radwag.com/es/info,w1,IXE)

# Comparador de masa automático UMA 100.5Y

WL-415-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	1 – 100 * g
E1 Rango de calibración	1 – 100 g
E2 Rango de calibración	1 – 100 g
F1 Rango de calibración	1 – 100 g
F2 Rango de calibración	1 – 100 g
M1 Rango de calibración	1 – 100 g
M2 Rango de calibración	1 – 100 g
Maxima capacidad [Max]	100 g
Legibilidad [d]	0,001 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	1,5 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	2 µg
Repetibilidad permitida	3,5 µg
Excentricidad (la prueba de carga)	0 mg
Rango de compensación eléctrica	-1 g – +10 g

Parámetros metrológicos	
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	interna (automática)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	Ø21 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	700×585×720 mm
Dimensiones de la unidad de control	460×250×195 mm
Dimensiones de embalaje	1200×1000×1566 mm
Masa neta	114,3 kg
Masa bruta	204,3 kg
Pesas de lastre interiores	automáticos
Pesas de lastre exteriores	-
Almacén	36
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La **repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

**Patrón E0** se determina a partir de 1/5 del error límite según la norma OIML R111 para la clase E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID  
Mesas antivibratil  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
Cables RS 232, RS 485


THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares  
Cables RS 232, RS 485  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]


# Dimensiones de aparato



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5