



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,lz4

Piattaforma PL/60/H4

WX-009-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima [Max] | 60 kg |
| Divisione [d] | 20 g |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 66 / 67 |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici | |
| Dimensione piatto | 500×500 mm |
| Dimensioni del pacco | 610×610×330 mm |

Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



Accessori (Additional Fee)

Terminale di pesata PUE 5
 Terminale di pesata PUE 7.1
 Terminale di pesata PUE HX7

Terminale di pesata PUE C315
 Terminale di pesata PUE HY10
 Terminale di pesata PUE H315

Device dimensions



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR



| Platform type | A1 | A2 | H |
|--------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm