



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,lzq

Balanza CY10.1,5/3.D2.K.M3.CCE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Desviaciones
porcentuales



Contar piezas



Cierre del pesaje máximo



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesaje de animales



Control estadístico de
calidad



Control de productos
envasados



Wi-Fi

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|------------------------------|------------|
| Maxima capacidad [Max] | 1,5 / 3 kg |
| Minima capacidad | 10 / 20 g |
| Legibilidad [d] | 0,5 / 1 g |
| División de legalización [e] | 0,5 / 1 g |
| Rango de tara | -3 kg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | externa |

| Parámetros metrológicos | |
|--|--|
| Clase OIML | III |
| Parámetros físicos | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Longitud del cable | 1 m |
| Dimensión de platillo | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje | 500×310×150 mm |
| Masa neta | 3,7 kg |
| Masa bruta | 4,6 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | metal + ABS |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | 12 – 15 V DC |
| Consumo de energía | 1 A |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 – +70 °C |
| Multirangos | SI |
| Características utilidades | |
| Numero máximo de plataformas en servicio | max.2 |

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accesorios

MediaBox
 Plataformas de acero pintada en polvo
 Etiqueta RFID
 Adaptadores de corriente
 Módulos adicionales de la plataforma
 Plataformas de acero pintada en polvo
 Módulos adicionales
 Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Impresoras de etiquetas
 Cables RS 232, RS 485
 Lector de huellas dactilares
 Convertidor RS 232 a USB
 Impresoras de recibos
 Impresoras de recibos

Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- E2R CCE [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensiones de aparato

