



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,J0L

Platforma PL.16.HRP.EX



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 16 kg |
| Obciążenie wstępne | 4 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 0,1 g |
| Zakres tary | -16 kg |
| Powtarzalność | 0,1 g |
| Liniowość | ±0,1 g |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Konstrukcja | Aluminium |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| Certyfikacja ATEX | II 3G Ex ic IIB T4 Gc |
| Certyfikacja IECEx | Ex ic IIB T4 Gc |

| Interfejs komunikacyjny | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Interfejs | RS485 |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | +10 ÷ +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% ÷ 80% |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiar szalki | 360×280 mm |
| Wymiary opakowania | 560×473×370 mm |
| Masa netto | 14,6 kg |
| Masa brutto | 18,6 kg |



Akcesoria

Terminal wagowy PUE HX5.EX
Stoły antywibracyjne

Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Wymiary urządzenia



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm