



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,J18](http://radwag.com/es/info,w1,J18)

## Plataforma PL/4N/600/H2.LD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

| Parámetros metrológicos        |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Maxima capacidad [Max]         | 600 kg                   |
| Legibilidad [d]                | 200 g                    |
| Construcción                   |                          |
| Grado de protección            | IP 68                    |
| Construcción                   | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo          | Acero inoxidable AISI304 |
| Parámetros físicos             |                          |
| Dimensión de platillo          | 1100×1200 mm             |
| Altura de plataforma de pesaje | 77 mm                    |

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.



# Accesorios

Terminal de pesaje PUE 5  
Terminal de pesaje PUE 7.1

Terminal de pesaje PUE HX7  
Terminal de pesaje PUE HY10

## Dimensiones de aparato



| Model         | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| PL/4N/150/H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/300/H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/600/H1  | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/150/H2  | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/600/H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/1500/H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/600/H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/1500/H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/300/H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/600/H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/1500/H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |