



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,J90

## H315.60/150.HR5.M

# 防水スケール（ステンレス製ロードセル搭載）

WP-124-1075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小荷重	400 g
最小表示 [d]	20 / 50 g
法定計量時の単位 [e]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III

<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 66 / 67 / 69 構造, IP 68 / 69 セル, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル
工事中	ステンレススチール AISI316
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
<b>環境条件</b>	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし
<b>物理的パラメータ</b>	
計量皿寸法	600×600 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	710×710×330 mm
正味重量	29,5 kg
総重量	31,8 kg



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
防振台  
ローラーテーブル  
ディスプレイ  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
RS 232、RS 485 ケーブル

電源アダプタ  
RS 232 - イーサネットコンバータ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H315...HR2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315...HR2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315...HR3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315...HR3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315...HR4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315...HR4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315...HR3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315...HR3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315...HR5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315...HR5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m