



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,JDE

RB 2.5Y.F Robotic Weighing System



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacita massima [Max]	2,1 g
Accuratezza	1 µg
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 mg
Intervallo di tara	-2,1 g
Ripetibilita (Max)	1 - 2 µg
Ripetibilita (5% Max)	0,5 µg
Linearita	≤ 1,5 µg
Tempo di stabilizzazione	10 - 20 s
Calibrazione	internal
Classe OIML	I
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Device dimensions	1900×1410×2160 mm
Peso netto	700 kg
Peso lordo	775 kg

Caratteristiche operative	
Operazione senza comandi diretti	2 IR Sensors
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+19 ÷ +25 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ +50 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Umidità atmosferica	30% ÷ 70%
Velocità di variazione della umidità atmosferica	±1%/h (±4%/8h)
Costruzione	
Tastiera	8 buttons

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori


Tag RFID
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance

Cavo seriale RS 232, RS 485
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali

Software

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions



RB 2.4Y.F

