



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,JDE

RB 2.5Y.F Robotic Weighing System



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 2,1 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 1 µg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralığı | -2,1 g |
| Tekrarlanabilirlik (Max) | 1 - 2 µg |
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,5 µg |
| Doğrusallık | ≤ 1,5 µg |
| Kararlılık süresi | 10 - 20 s |
| Ayarlama | internal |
| OIML sınıfı | I |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Cihaz boyutları | 1900×1410×2160 mm |
| Net ağırlık | 700 kg |
| Brüt ağırlık | 775 kg |

| Fonksiyonel özellikler | |
|--------------------------------|--|
| Temassız çalışma | 2 IR Sensors |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 110 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +19 ÷ +25 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 ÷ +50 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,3°C/1h (±1°C/8h) |
| Atmosferik nem | 30% ÷ 70% |
| Atmosferik nem değişim hızı | ±1%/h (±4%/8h) |
| Konstrüksiyon | |
| Klavye | 8 tuşlar |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Yazılım

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları



RB 2.4Y.F

