



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,JEF](http://radwag.com/de/info,w1,JEF)

# Auffahrwaage H315.4N.600.H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

|  |         |
|--|---------|
| Wägebereich [Max]                              | 600 kg  |
| Min. Belastung                                 | 4 kg    |
| Zifferschritt [d]                              | 200 g   |
| Tarierbereich                                  | -600 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 50 g    |
| OIML-Klasse                                    | III     |

### Physikalische Parameter

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Display    | LCD (hinterleuchtet) |
| Kabellänge | 3 m                  |

| Physikalische Parameter         |  |
|---------------------------------|--|
| Waagschale                      | 840×860 mm   |
| Verpackungsgröße                | 1250×950×600 mm  |
| Gewicht der Waage mit Messgerät | 105 kg   |
| Konstruktion                    |  |
| Schutzart                       | IP 68 Konstruktion, IP 68 (1h max)/69 Messgerät                            |
| Kommunikationsschnittstellen    |  |
| Schnittstellen                  | RS232, USB   |
| Optionale Schnittstellen        | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang<br>4-20 mA |
| Elektrische Parameter           |  |
| Stromversorgung                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Optionale Stromversorgung       | interner Akkumulator   |
| Akku-Betriebszeit               | max 7h   |
| Umgebungsbedingungen            |  |
| Umgebungstemperatur             | -10 – +40 °C   |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 10% – 85% RH ohne Kondensation   |



Extra payment for verification



## Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Displays  
Netzkabel (Waage – Ethernet)  
Kabel RS 232, RS 485  
Konverter RS 232 – Ethernet  
USB-Adapter

Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
Wandhalterung, Stativ  
Konverter RS 232 – USB  
Kabel RS 232, RS 485

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts



| Model           | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|-----------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| H315.4N.150.H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| H315.4N.300.H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| H315.4N.600.H1  | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| H315.4N.150.H2  | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| H315.4N.300.H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| H315.4N.600.H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| H315.4N.1500.H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| H315.4N.300.H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| H315.4N.600.H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| H315.4N.1500.H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| H315.4N.300.H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| H315.4N.600.H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| H315.4N.1500.H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |