




More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,JEQ](http://radwag.com/de/info,w1,JEQ)

## Kabel P0261

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315) - Drucker Epson, Citizen

Standardlänge der Kabel: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Messgerät PUE H315 Waagen mit Messgerät PUE H315/Z Messgerät PUE H315 Messgerät PUE H315/Z

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei

Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Viehwaagen H315 4I.S  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
Thermische Drucker

Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei