



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,JEQ

P0261 ケーブル

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS232ケーブル (PUE H315インジケータ対応) は、天秤/はかりとEpsonプリンターを接続するためのケーブルです。

標準ケーブル長: 2m カスタマイズ可能なケーブル長 (追加料金) : 5m または 10m

対応機器:

PUE H315インジケータで操作するはかり PUE H315/Zインジケータで操作するはかり PUE H315インジケータ PUE H315/Zインジケータ

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール

H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり

H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール

H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール
レシートプリンタ