




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,JEQ](http://radwag.com/pl/info,w1,JEQ)

## Przewód P0261



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przewód RS 232: waga (miernik PUE H315) - drukarka Epson

Przewód występuje w trzech wariantach wykonania:

Standardowy P0261.2 - długość przewodu 2 m Opcjonalny (za dopłatą) P0261.5 - długość przewodu 5 m  
Opcjonalny (za dopłatą) P0261.10 - długość przewodu 10 m

Pasuje do :

Wagi z miernikiem PUE H315 Wagi z miernikiem PUE H315/Z Miernik PUE H315 Miernik PUE H315/Z

### Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z

Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD

Drukarki paragonowe