

HY10.32.HRP Basamenti ad alta risoluzione

WP-330-0009





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

▲ Dosing La

Labelling

Plus/Minus Control

% Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Peak hold

Replaceable unit

Formulation

Newton unit measurement

Statistics

Checkweighing GLP Procedures

Animal weighing

Differential weighing

Statistical Quality Control



Transactions

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	32 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intevallo di precarico	4 kg

Parametri metrologici			
Divisione [d]	0,1 g		
Campo di tara	-32 kg		
Ripetibilita	0,1 g		
Linearità	±0,3 g		
Tempo di stabilizzazione	2 s		
Calibrazione	internal (automatic)		
Parametri fisici			
Display	10,1" graphic colour touchscreen		
Dimensione piatto	360×280 mm		
Dimensioni del pacco L x P x A	475×560×600 mm		
Peso net	24,7 kg		
Peso lordo	28,7 kg		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal		
Costruzione	aluminum		
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304		
Interfaccia di comunicazione			
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)		
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 020mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0, ADC)		
Parametri elettrici			
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
Environmental conditions			
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C		
Umidità relativa	15% - 80%		

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche. Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.

Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Lettore di codici a barre

Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)
Display
Tavoli antivibranti
Cavo seriale RS 232, RS 485
cavi IN/OUT

stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
RS 232 – USB Converter


Software (Additional Fee)


• E2R Weighing [WX-010-0099]


PUE HY10

- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software "Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A







Scale type	A1	A2	Н
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm