



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,JFA

Interner Akku (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Spannung	7,2 V
Kapazität	2000 mAh
Abmessungen des Geräts	152×29×14,5 mm
Nettogewicht	28 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C



Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Plattformwaage
H315 4C
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei

Viehwaagen H315 4I.S
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Wägeterminal PUE H315
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315