



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JFA

Wewnętrzna bateria (PUE H315)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Napięcie	7,2 V
Pojemność	2000 mAh
Wymiary urządzenia	152×29×14,5 mm
Masa netto	28 g
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C



Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga platformowa wodooodporna H315 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębianą H315.4 H/Z

Waga platformowa H315 4C
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD

Terminal wagowy PUE H315
Wagi kolejkowe nierdzewne H315