



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,JFT](http://radwag.com/pl/info,w1,JFT)

## Waga dynamiczna DWT/RC 30/HYF



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	30 kg
Obciążenie minimalne [Min]	200 g
Dokładność odczytu [d]	10 g
Zakres tary	-30 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ±50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66/67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	0,1 - 0,5 m/s



## Akcesoria

Wyświetlacze  
Czytniki kart transponderowych  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Przewody RS 232, RS 485  
Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet  
Przyciski sterujące  
Drukarki paragonowe  
Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]