



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,JIW

Afficheur LCD WD-6 dans le boîtier en plastique

WX-002-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres physiques | |
|------------------------|---------------|
| Longueur de câble | 1,5 (max 5) m |
| Dimensions de colis | 220×190×90 mm |
| Masse nette | 0,5 kg |
| Masse brute | 0,74 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 43 |
| Hauteur des caractères | 19 mm |

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle C32
 Balance analytique AS X7
 Balance de précision PS X2
 Balances analytiques AS X2 PLUS
 Balances PS X7 pour CPP
 Balance de précision PS R2

Balances PS X2 pour CPP
 Balance de précision C32.PM
 Balance de précision PS X7
 Balance de précision PS R2.H
 Balance de précision PS R1
 Balance analytique AS R2 PLUS

Dimensions d'appareil

