



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,JIW](http://radwag.com/fr/info,w1,JIW)

## Afficheur LCD WD-6 dans le boîtier en plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Longueur de câble	1,5 (max 5) m
Hauteur des caractères	19 mm
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
<b>Paramètres physiques</b>	
Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,5 kg
Masse brute	0,74 kg

### Compatible avec

Balance multifonctionnelle C32  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS X2  
 Balances analytiques AS X2 PLUS  
 Balance de précision PS R2  
 Balance de précision WLC X7  
 Balances PS X2 pour CPP

Balance de précision C32.PM  
 Balance de précision PS X7  
 Balance de précision PS R2.H  
 Balance de précision PS R1  
 Balance analytique AS R2 PLUS  
 Balance analytique AS R1 PLUS

## Dimensions d'appareil

